


气源处理组件

MSB4N-1/4:C3J2F3M1-WP

产品代号: 543555

FESTO

包含手动开关阀, 过滤器减压阀, 分支模块, 带压力开关, 不带显示, 油雾器, 墙面安装板。最大输出压力12 bar, 40 μm 过滤器, 带压力表, 可锁定式调节头, 带有塑料防护罩的塑料杯, 全自动冷凝水排放, 流动方向从左到右。



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 尺寸 | 4 |
| 系列 | MS |
| 驱动器锁 | 集成有锁定装置的旋转手柄 |
| 装配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 过滤等级 | 40 μm |
| 冷凝水排放 | 全自动 |
| 设计结构 | 过滤减压阀 带压力表 比例式标准油雾器 |
| 控制器功能 | 输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道 具有回流 |
| 杯罩保护 | 塑料防护装置 |
| 压力表 | 带压力表 |
| 工作压力 | 2 ... 12 bar |
| 压力控制范围 | 1 ... 12 bar |
| 标准额定流量 | 950 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储藏温度 | -10 ... 60 °C |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 出口的空气纯净度 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:-] |
| 介质温度 | 5 ... 60 °C |
| 环境温度 | 5 ... 60 °C |
| 产品重量 | 1,700 g |
| 安装类型 | 带附件 |
| 气动连接, 气口 1 | 1/4 NPT |
| 气动连接, 气口 2 | 1/4 NPT |
| 气动连接, 气口 3 | 1/4 NPT |
| 材料信息, 壳体 | 压铸铝 |
| 材料信息, 碗 | PC |