



节流板 VABF-S3-2-F1B1-C

产品代号: 543603

FESTO

用于VDMA-01/02型阀岛,标准气孔样式符合15407-1,
用于安装在气路板底座和阀之间,用于对阀上的气口3和5进行排气节流.



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|-----------------------------------------|
| 宽度 | 18 mm |
| 基于标准 | ISO 15407-1 |
| 装配位置 | 任意 |
| 气动的垂直堆栈 | 节流板, 排气流量控制 |
| 工作压力 | -0.9 ... 10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防护等级 | IP65 NEMA 4 |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 228 g |
| 垂直堆栈型的安装 | 安装在气路板模块上 安装在单个底座上 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 压铸铝 |