



膜片式干燥器

MS6N-LDM1-1/4-P40

产品代号: 543658

FESTO

降低了压力露点,带金属保护罩,气流方向: 从左到右
 注意: 为确保设备的长期可靠运行,压缩空气必须用0.01
 衞的微过滤器进行预过滤(残留微粒 < 0.1 衞, 残余油污含量 < 0.1
 mg/立方米)!



技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	膜片式干燥器
工作压力	3 ... 12.5 bar
标准额定流量	400 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:4:2]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
压力露点的降低	20 K
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-20 ... 60 °C
食品安全	参见补充材料信息
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:3:2]
介质温度	2 ... 50 °C
环境温度	2 ... 50 °C
产品重量	1.3 kg
安装类型	线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	1/4 NPT
气动连接, 气口 2	1/4 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 碗	锻造铝合金