

# 膜片式干燥器

## LDM1-1/2-D-MAXI-1000

产品代号: 543669


传统型 - 不用于新项目

FESTO

用于生产干燥和干净的气源。

注意: 为确保设备的长期可靠运行, 压缩空气必须用0.01  
µm的微过滤器进行预过滤(残留微粒 < 0.1 µm, 残余油污含量 < 0.1  
mg/立方米)!

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,  
可以找到最新的替代产品



### 技术参数

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	膜片式干燥器
工作压力	3 ... 12.5 bar
标准额定流量	1,000 l/min
工作介质	空气质量等级 1:7:1 符合DIN ISO 8573-1
压力露点的降低	17 K
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-20 ... 60 °C
介质温度	2 ... 50 °C
环境温度	2 ... 50 °C
产品重量	2,250 g
安装类型	线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 2	G1/2
材料信息, 壳体	牙铸锌
材料信息, 碗	锻造铝合金