


# 接近开关 SMT-8M

产品代号: 543893

FESTO

磁性, 无接触, 适合T型槽。  
最小订购批量 10 个单元



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
授权	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
测量原则	磁阻
环境温度	-20 ... 70 °C
开关输出	NPN PNP 非接触式 2-线
切换元件功能	常闭触点 常开触点
最大输出电流	80 ... 100 mA
短路强度	脉冲调制
过载承受能力	已可供应
工作电压范围 DC	8 ... 30 V
极性容错保护	对于所有的电接口
接头的导线引出方向	轴向
电缆长度	0.2 ... 30 m
安装类型	经过紧固 可以从上方插入到槽内
环境温度	-5 ... 70 °C
防护等级	IP65 IP68