


阀岛 MPAF-FB-VI

产品代号: 544397
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2015。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
阀功能	2/2 常闭, 单电控 2x3/2 常闭, 单电控 2x3/2 常开, 单电控 2x3/2 常开/常闭, 单电控 3/2 常闭, 单电控 3/2 常开, 单电控 5/2 双稳 5/2 单电控 5/3 中压式 5/3 中泄式 5/3 中封式
阀规格	20 mm 10 mm
最大标准额定流量	360 l/min bei 10 mm 900 l/min bei 20 mm
工作压力	-0.9 ... 10 bar
电连接	现场总线
阀位的最大数量	64
压力区的最大数目	17
电气 I/O 系统	是
环境温度	-5 ... 50 °C
防护等级	IP65
驱动类型	电气的
阀岛型号	33
设计结构	活塞滑块 活塞座
先导气源	外置的 内置的
阀岛结构	模块化, 多个阀规格可以混合使用
切换位置指示器	LED
适合真空	是
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 25 %
ATEX 类气体	II 3G
燃爆防护型气体	Ex nA IIC T4 X Gc
符合防爆要求的环境温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	0
储藏温度	-20 ... 40 °C
介质温度	-5 ... 50 °C
材料备注	符合 RoHS