


扭力补偿 FKC-50/63

产品代号: 545240

FESTO

用于直线驱动器 DGC-G。



技术参数

特性	值
尺寸	50/63
径向偏移 +/-	4 mm
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
在力的方向上的最高负载 (短时) +/-	5,000 N
在力的方向上的最高负载 (长时间) +/-	5,000 N
产品重量	1,200 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装销	高合金钢
材料信息, 关节	高合金钢
材料信息, 螺纹件	钢
材料信息, 板	铸铝
材料信息, 锁	弹簧钢