


气(电)源板 VMPAF-FB-SP-7/8-V-5POL

产品代号: 545350
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
宽度	21 mm
装配位置	任意
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 25 %
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
防护等级	IP65
环境温度	-5 ... 50 °C
电连接	7/8" 圆形 插头连接件 5针
材料备注	符合 RoHS
Material supply plate	压铸铝