


压力传感器 VMPAF-FB-PS-1

产品代号: 545352
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|-----------------|
| 宽度 | 21 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 工作压力 | -0.9 ... 10 bar |
| 额定工作电压 DC | 24 V |
| 许用压力波动 | +/- 25 % |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 精确度, FS | 2.5 %FS |
| 材料备注 | 符合 RoHS |