


底座 VMPA2-IC-AP-S-1-EX2

产品代号: 545450

FESTO

用于MPA-S型阀岛。



技术参数

特性	值
宽度	30.5 mm
长度	107.3 mm
宽度尺寸	21 mm
工作压力	3 ... 8 bar
先导压力	3 ... 8 bar
ATEX 类气体	II 3G
燃爆防护型气体	Ex nA II T4 X
ATEX 类粉尘	II 3D
燃爆防护型粉尘	Ex tD A22 IP54 T95°C X
符合防爆要求的环境温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
耐腐蚀等级 CRC	0
环境温度	-5 ... 50 °C
电连接	插头 M8
底座的安装方法	带通孔
先导排气口82/84	M5
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
气动连接, 气口 3	G1/8
气动连接, 气口 4	G1/8
气动连接, 气口 5	G1/8
材料备注	符合 RoHS
底座的材料信息	压铸铝