


保护罩 NECV-S1W37

产品代号: 545974

FESTO

用于VTSA和VTSA-F型阀岛, 适用于室内设备, 不带电缆。



技术参数

特性	值
应用领域	仅针对具有多针插头的阀岛 VTSA/VTSA-F
产品重量	180 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直角型
电气接口 1, 接口技术	Sub-D
电气接口 1, 针脚/线的数量	37
电气接口 1, 占用的针脚/导线	37
电气接口 1, 安装方式	3x M4 螺丝
电气接口 2, 接口技术	夹紧式触点
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
40°C时的可接受电流负载	2 A
电泳强度	1 kV
电缆螺纹连接	M20x1,5
电缆直径	5 ... 13 mm
导体的额定截面	0.08 ... 0.5 mm ²
防护等级	IP65 NEMA 4
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-5 ... 50 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA