



电磁阀

MFH-5/2-D4

产品代号: 546034

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	5/2 单电控
驱动类型	电气的
宽度	76 mm
标准额定流量	6,000 l/min
工作压力	3 ... 16 bar
设计结构	活塞滑块
复位类型	空气弹簧
防护等级	IP65
额定尺寸	18 mm
宽度尺寸	82 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
符合标准	ISO 5599-1
手控装置	带附件, 可锁定
先导类型	由先导控制
先导气源	内置的
流动方向	不可逆
切换时间, 关闭	160 ms
切换时间, 打开	120 ms
工作介质	过滤压缩空气, 过滤等级40 µm, 润滑或未润滑
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 50 °C
产品重量	2,230 g
电连接	通过 F 线圈, 必须另行订购
安装类型	带通孔
先导排气口82	非管道式
先导排气口84	非管道式
气动连接, 气口 1	连接板规格 4 符合 ISO 5599-1
气动连接, 气口 2	连接板规格 4 符合 ISO 5599-1
气动连接, 气口 3	连接板规格 4 符合 ISO 5599-1
气动连接, 气口 4	连接板规格 4 符合 ISO 5599-1
气动连接, 气口 5	连接板规格 4 符合 ISO 5599-1
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	铝