



电磁阀气路板 BMFH-3-3-1/8

产品代号: 546047
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
供货至2018。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
阀功能	3x3/2 常闭，单电控
驱动类型	电气的
标准额定流量	50 l/min
工作压力	0 ... 8 bar
设计结构	带弹簧复位的提升阀
复位类型	机械弹簧
防护等级	IP65
额定尺寸	1.3 mm
密封原则	软性
装配位置	任意
阀位的最大数量	3
先导类型	直接
切换时间，关闭	10 ms
切换时间，打开	10 ms
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-5 ... 40 °C
产品重量	380 g
电连接	插头
安装类型	带通孔
气动连接，气口 1	G1/8
气动连接，气口 2	G1/8
气动连接，气口 3	G1/8
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	铝 阳极氧化处理