



# 电磁阀

## MOFHB-3-1/4

产品代号: 546053  
 将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，  
 供货至2018。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



### 技术参数

特性	值
阀功能	3/2 常开, 单电控
驱动类型	电气的
标准额定流量	600 l/min
工作压力	2 ... 8 bar
设计结构	提动阀座
复位类型	机械弹簧
防护等级	IP65
额定尺寸	7 mm
装配位置	任意
手控装置	位置锁定
切换时间, 关闭	21 ms
切换时间, 打开	18 ms
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-5 ... 40 °C
产品重量	565 g
先导排气口84	M5
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	铝 阳极氧化处理