


# 底座 VABS-S2-1S-G38-K1

产品代号: 546099

FESTO

气孔样式符合 ISO5599/-2。



## 技术参数

| 特性              | 值                                       |
|-----------------|---|
| 宽度              | 42 mm                                   |
| 基于标准            | ISO 5599-2                              |
| 装配位置            | 任意                                      |
| 先导气源            | 外置的                                     |
| 工作压力 MPa        | -0.09 ... 1 MPa                         |
| 工作压力            | -0.9 ... 10 bar                         |
| 工作电压范围 AC       | 110 V                                   |
| 工作电压范围 DC       | 24 V                                    |
| 电泳强度            | 4 kV                                    |
| 40°C时的可接受电流负载   | 2 A                                     |
| 污染等级            | 3                                       |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU low 电压 指导原则                       |
| 工作介质            | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 关于工作和先导介质的说明    | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC       | 0 - 无腐蚀影响                               |
| PWIS 符合性        | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 防护等级            | IP65<br>NEMA 4<br>装配以后的状态               |
| 环境温度            | -5 ... 50 °C                            |
| 产品重量            | 364 g                                   |
| 安装类型            | 带通孔                                     |
| 材料备注            | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 连接板       | 压铸铝                                     |