


底座 VABS-S2-1S-G38-R3

订货号: 546101

FESTO



数据表

特性	值
宽度	42 mm
基于标准	ISO 5599-2
安装位置	可选
先导气源	外部
工作压力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
工作电压范围 DC	24 V
抗电涌性	0.8 kV
40°C 时的额定电流	2 A
污染等级	3
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4 在组装好的状态下
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	386 g
安装方式	带通孔
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝