

紧凑型气缸 ADVU-3/4"-1"-A-P-A

产品代号: 546364

FESTO

非接触式位置感测。活塞杆端头带外螺纹。
供货时包括活塞杆上的螺母。
该产品只可从Festo USA订购
将停产的产品，供货至 2011.



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|------------------|
| 行程 | 1 " |
| 活塞直径 | 3/4" |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 工作模式 | 双作用 |
| 活塞杆末端 | 阳螺纹 |
| 工作压力 | 14.5 ... 145 Psi |
| 工作介质 | 过滤压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -4 ... 176 °F |
| 在终端位置的冲击能量 | 0.1033 J |
| 6 bar时的理论作用力，回复行程 | 32 lbf |
| 6 bar时的理论作用力，进程 | 42 lbf |
| 0 mm行程时的移动质量 | 0.705 oz |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 0.811 oz |
| 0 mm行程时的基本重量 | 5.256 oz |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 0.212 oz |
| 气动连接 | UNF10-32 |
| 工作压力 [psi] | 14.5 ... 145 psi |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 |
| 动态密封的材料信息 | TPE-U(PU) NBR |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 气缸缸筒的材料信息 | 锻造铝合金 |