

# 基本阀



## LR-D-7-MINI

产品代号: 546452  
传统型 - 不用于新项目

FESTO

不带螺纹连接板。

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，  
可以找到最新的替代产品



## 技术参数

特性	值
尺寸	Mini型
系列	D
驱动器锁	旋转手柄，带锁定
装配位置	任意
设计结构	直接控制的膜片式减压阀
控制器功能	输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道
压力表	准备用于 G1/8
工作压力	13.8 ... 240 Psi
压力控制范围	6.9 ... 105 Psi
最大压力迟滞	3 Psi
标准额定流量	35 cfm
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
介质温度	14 ... 140 °F
环境温度	14 ... 140 °F
产品重量	12.25 oz
安装类型	前面板安装 线路安装 带附件
材料备注	符合 RoHS
材料信息，密封	NBR
材料信息，壳体	牙铸锌