

基本阀


LF-D-5M-MAXI-A-U

产品代号: 546467
传统型 - 不用于新项目

不带具有 FRB 螺栓的螺纹连接板. 过滤等级: 5 衞,
带保护罩和自动冷凝水排放。

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 µm
冷凝水排放	全自动
设计结构	具有离心式分离器的烧结滤芯
冷凝物最大容积	2.72 oz(l)
杯罩保护	金属保护罩
工作压力	28 ... 180 Psi
标准额定流量	129.5 cfm
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	14 ... 140 °F
出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
介质温度	41 ... 140 °F
环境温度	41 ... 140 °F
产品重量	46.9 oz
安装类型	线路安装 带附件
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 过滤器	PE
材料信息, 壳体	牙铸锌
材料信息, 碗	PC