


# 基本阀 LFR-D-5M-MAXI-A

订货号: 546469

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	Maxi
系列	D
控制锁	可锁定旋转手柄
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	5 $\mu\text{m}$
冷凝水排放装置	全自动
结构特点	无压力表的过滤减压阀
最大冷凝容积	2,72 fl oz (US)
保护罩	金属保护罩
压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字)	为 G1/4 准备
工作压力	28 psi...180 psi
压力调节范围	6,9 psi...180 psi
最大压力迟滞	6 psi
标准标称流量	262 cfm
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	14 °F...140 °F
进出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
介质温度	41 °F...140 °F
环境温度	41 °F...140 °F
产品重量	38538 oz
安装方式	要么: 管式安装 带附件
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC