

# 塑料气管

## PUN-1/4X3/64-U-GE

产品代号: 546610

FESTO

标准外径的气管，适合于QS 和 QB 快插接头。  
该产品只可从Festo USA订购  
Old part no. 13023163



### 技术参数

特性	值
外径, 英寸	1/4
内径, 英寸	5/32
最小弯曲半径	0.476 "
和温度相关的工作压力	-14 ... 150 Psi
工作介质	过滤压缩空气 真空
环境温度	-68 ... 140 °F
产品质量视长度而定	0.251 oz/ft
颜色	黄色
肖氏硬度	A 98 +/-3
材料备注	不含有黄铜和PTFE
气管的材料信息	TPE-U(PU)