


分配器 FR-8-1/4-BR

订货号: 546750

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	11.5 mm
安装位置	可选
工作压力完整温度范围	0 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出数量	8
供应管线数量	1
气接口, 气口 1	G1/2
气接口, 气口 2	G1/4
外壳材料	精制铝合金