


# 底座

## VMPAF-AP-4-1-EMM-8

产品代号: 547494  
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，  
供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



### 技术参数

| 特性                           | 值               |
|------------------------------|-----------------|
| 宽度                           | 47.6 mm         |
| 长度                           | 107.3 mm        |
| 宽度尺寸                         | 10.5 mm         |
| 阀位的最大数量                      | 4               |
| 工作压力                         | -0.9 ... 10 bar |
| 先导压力                         | 3 ... 8 bar     |
| 耐腐蚀等级 CRC                    | 0 - 无腐蚀影响       |
| 环境温度                         | -5 ... 50 °C    |
| 气动连接, 气口 2                   | M7              |
| 气动连接, 气口 4                   | M7              |
| 材料备注                         | 符合 RoHS         |
| Material of connecting plate | 压铸铝             |