


底座 VMPAF-AP-4-1-T1

产品代号: 547504
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
宽度	47.6 mm
长度	107.3 mm
宽度尺寸	10.5 mm
阀位的最大数量	4
工作压力	-0.9 ... 10 bar
先导压力	3 ... 8 bar
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
环境温度	-5 ... 50 °C
气动连接, 气口 2	M7
气动连接, 气口 4	M7
材料备注	符合 RoHS
Material of connecting plate	压铸铝