



# 快速排气阀

## VBQF-D-G18-E

产品代号: 547533

FESTO



### 技术参数

特性	值
阀功能	快排气
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
安装类型	具有螺纹的
标准额定流量, 排气 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	850 l/min
标准流量, 排气 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1,300 l/min
标准额定流量, 加压 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	350 l/min
工作压力	0.5 ... 10 bar
环境温度	-20 ... 80 °C
材料信息, 壳体	压铸铝 牙铸锌
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
额定尺寸	5 mm
装配位置	任意
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
干净等级	ISO 等级 4
介质温度	-20 ... 80 °C
产品重量	102.5 g
气动连接, 气口 3	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR