


L型接头

NPFB-L-2R38-M

产品代号: 547732

FESTO

用于连接硬管
在使用R螺纹和G螺纹接头时，
螺纹密封带或是液态密封胶都可用来当作额外的密封材料。
在密封G螺纹接头时，可使用软铝轴向密封圈AL 99.5。



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|------------------------------|
| 螺纹接头的材料信息 | 黄铜 镀镍 |
| 容器尺寸 | 10 |
| 工作压力 | -0.95 ... 40 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 |
| 环境温度 | -20 ... 150 °C |
| 产品重量 | 45 g |
| 气动连接, 气口 1 | R3/8 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |