

双螺纹接头 NPFB-D-R18-R38-M

产品代号: 547789


FESTO

用于连接硬管

在使用R螺纹和G螺纹锁头时,

螺纹密封带或是液态密封胶都可用来当作额外的密封材料

。在密封G螺纹锁头时,可使用软铝轴向密封圈AL 99.5。



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-----------------------------|
| 螺纹接头的材料信息 | 黄铜 镀镍 |
| 容器尺寸 | 10 |
| 工作压力 | -0.95 ... 40 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 |
| 环境温度 | -20 ... 150 °C |
| 产品重量 | 23 g |
| 气动连接, 气口 1 | R1/8 |
| 气动连接, 气口 2 | R3/8 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |