


接近开关

SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M5D

产品代号: 547864

FESTO

磁性, 无接触, 适合C型槽。



技术参数

特性	值
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	符合 RoHS
测量原则	磁阻
环境温度	-20 ... 70 °C
开关输出	PNP
切换元件功能	常开触点
最大输出电流	80 mA
最大接点容量 DC	2.4 W
短路强度	脉冲调制
过载承受能力	已可供应
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
极性容错保护	对于所有的电接口
电连接	带插头电缆 M5x0,5 3针 可旋转螺纹
接头的导线引出方向	横向
电缆的测试条件	拖链安装: 5 百万次循环, 弯曲半径 28 mm 抗扭转: > 300,000 次循环, ±270°/0.1 m 弯折强度符合 Festo 标准 测试条件根据需要而定
电缆长度	0.3 m
电缆属性	能源链 + 机器人
电缆护套的材料信息	TPE-U(PU)
安装类型	可从纵深方向插入槽内 夹紧在圆形槽中
产品重量	7 g
外壳的材料信息	PA-加强
环境温度	-5 ... 70 °C
防护等级	IP65 IP68