


压力表

PAGN-40-10-P10

产品代号: 548009

FESTO

带显示装置, 显示单位 bar 和 psi.



技术参数

特性	值
显示范围【bar】	0 ... 10 bar
显示范围	0 ... 145 psi
符合标准	EN 837-1
压力表的额定尺寸	40
设计结构	Bourdon-管压力表
安装类型	线路安装
工作介质	惰性气体 中性流体
工作压力 MPa	0 ... 1 MPa
工作压力	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
可变负载系数	0.66
测量精度等级	2,5
防护等级	IP43 NEMA 4
介质温度	-20 ... 60 °C
环境温度	-20 ... 60 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料备注	符合 RoHS
连接的位置	后侧中心
气动连接	卡盒10 mm
与介质接触的材料	黄铜
材料信息, 螺纹塞	黄铜
材料信息, 壳体	ABS
材料信息, 屏幕	PS
壳体颜色	黑色
产品重量	50 g
关于工作和先导介质的说明	不含乙炔 不含氧
刻度	双刻度 Bar (外部) psi (内部)