

螺旋型塑料气管

PAS-6I-8E-5

产品代号: 548145

将被停止供应的产品

将停止供货的产品，

供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
工作长度	5 m
外径	8 mm
块长度	0.385 m
内径	6 mm
线圈直径	50 mm
绕线圈数	45
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 17.5 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
环境温度	-30 ... 80 °C
产品重量	205 g
颜色	蓝色
肖氏硬度	D 55 +/-3
材料备注	不含有黄铜和PTFE
气管的材料信息	PA