

塑料气管 PKN-9

产品代号: 548148
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
外径	11.5 mm
内径	9 mm
和温度相关的工作压力	0 ... 7 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7::-]
环境温度	-10 ... 40 °C
产品质量视长度而定	0.058 kg/m
颜色	蓝色
肖氏硬度	D 80 +/-5
材料备注	不含有黄铜和PTFE
气管的材料信息	聚酯涂层 PVC