

缓冲器
DYEF-M5-Y1F
产品代号: 548371

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------|-------------------|
| 尺寸 | M5 |
| 行程 | 2.8 mm |
| 缓冲 | 气缓冲 + 金属固定挡块 |
| 装配位置 | 任意 |
| 位置检测 | 无 |
| 最大冲击速度 | 0.8 m/s |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C |
| 缓冲长度 | 2.8 mm |
| 单位行程的最大能量消耗 | 0.02 J |
| 产品重量 | 2.9 g |
| 安装类型 | 带锁定螺母 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 壳体 | 高合金钢 |