

# 多针插座

## NECA-S1G9-P9-MP1

产品代号: 548719

FESTO

在使用 MS6-SV 软启动/快排阀时需要。



## 技术参数

特性	值
安装类型	带通孔
产品重量	60 g
电接口 1	插座, sub-D, 9-针
电接口 2	螺丝端子, 9-针
工作电压范围 DC	21.6 ... 26.4 V
额定工作电压 DC	24 V
40°C时的可接受电流负载	1 A
许用的电缆直径	5 ... 10 mm
端子截面	0.34 ... 1 mm <sup>2</sup>
气孔截面的注意事项	0.34 - 0.5 mm <sup>2</sup> 导线末端带轴套
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	0 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	95 % 非冷凝
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA-加强
材料信息, 联合螺母	黄铜
材料信息, 螺丝	钢
材料信息, 密封	NBR