


多针插座

NECA-S1G9-P9-MP2

产品代号: 548720

FESTO

注意 Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



技术参数

特性	值
宽度	20 mm
高度	62 mm
长度	61 mm
许用的电缆直径	5 ... 10 mm
工作电压范围 DC	21.6 ... 26.4 V
额定工作电压 DC	24 V
许用的电流负载	1 A
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	95% 非冷凝
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	60 g
端子截面	0.34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
电连接	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
安装类型	带通孔
锁紧螺母的材料信息	黄铜
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	PA-加强
螺钉的材料数据	钢