


# 端盖 CPX-M-AK-C

订货号: 548753

FESTO



## 数据表

特性	值
宽度	30 mm
高度	58 mm
长度	22 mm
认证	UL94 V0
产品重量	54 g
防护等级	IP65 IP67 在组装好的状态下 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-40 °C...70 °C
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳材料	压铸锌 镀镍
密封件材料	NBR
相对空气湿度	5 - 90% 无冷凝