

电缆

SBOA-K20CP-SUP

产品代号: 548824

FESTO

用于 SBOI-Q-... 和 SBOC-Q-... 紧凑型成像系统



技术参数

特性	值
安装类型	带套筒螺母
装配位置	任意
电连接	直列式插头 / 直列式插座 / 直列式插座
工作电压范围 DC	<= 60 V
电缆长度	2 m
电缆属性	适合于拖链
电缆直径	5.5 mm
电缆结构	2x0,24+2x0,34+0,49
防护等级	IP65 IP67 to IEC 60529
环境温度	-20 ... 80 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 80 °C
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	PUR
电缆外套颜色	淡灰色
材料信息, 壳体	压铸铝 黄铜 PUR 镀镍
材料信息, 电气触片	黄铜 / 黄铜 镀金