

# 电接口 VABE-S6-1LF-C-A8-E

订货号: 549043

FESTO



## 数据表

特性	值
安装位置	可选
现场总线接口	插座, M12x1, 4 针 插头, M12x1, 4 针
最大阀线圈数	8
每个设备的从设备数量	2
最大输出数量	8
最大输入数量	8
标称工作电压 DC	24 V
允许的电压波动	+/- 10 %
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟低电压指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 90%
防护等级	IP65
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	850 g
电气控制	现场总线
电气接口	通过 CPX
编址范围	1 ... 31 (0) 使用 AS-I 接口编址设备进行设置
现场总线接口电气隔离	光耦合器
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR PUR
外壳材料	压铸铝 PA