


# 多针节点 VABE-S6-LT-C-S6-R5

产品代号: 549046

FESTO

用于VTSA和VTSA-F型阀岛.



## 技术参数

特性	值
装配位置	任意
阀位的最大数量	12 采用单电控电磁阀 6 采用双稳阀
最大剩余电流	10 A
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 10 %
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	760 g
电连接的数量	6
电连接	多针插头 5针 M12 插头
材料信息, 盖	PA
材料信息, 壳体	压铸铝