


# 气路条

## VABM-C7-12M-G18-10

产品代号: 549647

FESTO

用于VOVG 电磁阀, 带 内部辅助先导。



### 技术参数

| 特性         | 值              |
|------------|----------------|
| 阀位的最大数量    | 10             |
| 耐腐蚀等级 CRC  | 2 - 中等腐蚀影响     |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B2-L |
| 产品重量       | 242 g          |
| 气动连接, 气口 1 | G1/8           |
| 气动连接, 气口 2 | M7             |
| 气动连接, 气口 3 | G1/8           |
| 材料备注       | 符合 RoHS        |
| 材料信息, 气路板  | 锻造铝合金          |