

# 插座 MSSD-N

订货号: 550067

FESTO



## 数据表

特性	值
基于标准	EN 175301-803
电缆出口	直角式
产品重量	30 g
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 连接系统	插头型式 A 型, 符合 EN 175301-803 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	3
电气接口 1, 安装类型	通过 M3 中央螺丝安装在电磁阀上
电气接口 2, 连接系统	螺纹端子
工作电压范围 DC	0 V...24 V
工作电压范围 AC	0 V...250 V
40°C 时的额定电流	16 A
电缆接头	M20x1.5
电缆直径	8 mm...10 mm
标称导线横截面积	1.5 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP65
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-25 °C...80 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺
外壳颜色	黑色
螺钉材料	钢
密封件材料	VMQ