



# 球阀驱动单元 VZPR-BPD-22-R4R

产品代号: 550337

FESTO

包含气动 DAPS摆动驱动器, 组合了一个 2/2 VAPB 球阀 ( 不锈钢 )



## 技术参数

| 特性         | 值  |
|------------|--|
| 设计结构       | 2-换向球阀<br>摆动驱动器                                  |
| 驱动类型       | 电气的<br>气动  |
| 装配位置       | 任意   |
| 安装类型       | 线路安装   |
| 过程阀接口      | Rp4  |
| 切换位置指示器    | 槽的方向 = 流动方向                                      |
| 额定直径 DN    | 100  |
| 工作压力       | 6 ... 8.4 bar                                    |
| 工作压力, 球阀驱动 | 1 ... 8.4 bar                                    |
| 过程阀的额定压力   | 63   |
| 介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-]<br>惰性气体<br>水<br>中性流体 |
| 介质温度       | -10 ... 200 °C                                   |
| 环境温度       | -20 ... 80 °C                                    |
| 材料备注       | 含有PWIS 物质  |
| 食品行业应用许可   | 否  |
| 产品重量       | 26,500 g   |
| 耐腐蚀等级 CRC  | 3  |