


带电缆插头插座 KMYZ-4-2,5-B-EX

产品代号: 550481

FESTO

MSZB 和 MSZC 接口的组合



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|-----------------------------|
| 海事分类 | 看证书 |
| 安装类型 | 通过M2中心螺丝安装在电磁阀上 |
| 装配位置 | 任意 |
| 产品重量 | 34.5 g |
| 电连接 | 直角式插头插座 电缆 矩形结构, MSZB |
| 工作电压范围 DC | 3 ... 36 V |
| 额定工作电压 DC | 24 V |
| 40°C时的可接受电流负载 | 1 A |
| 电涌强度 | 900 V |
| 防护性接地 | 还不可获得 |
| 电缆长度 | 2.5 m |
| 电缆属性 | 标准 |
| 电缆结构 | 2x0,35 |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | -10 ... 50 °C |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 符合EU RoHS 指令 |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 RoHS 指令 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| 材料信息, 电缆护套 | PVC |
| 材料信息, 壳体 | PA |
| 材料信息, 电气触片 | 青铜 |