


气路板模块

CPE10-3/2-PRS-1/4-7-NPT

产品代号: 550606

FESTO

用于CPE系列气阀



技术参数

特性	值
宽度尺寸	16 mm
装配位置	任意
阀位的最大数量	7
压力区的最大数目	2
爆破压力	5 MPa
爆裂压力	50 bar
爆破压力	725 psi
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	23 ... 122 °F
环境温度	23 ... 122 °F
最大紧固扭矩, 阀安装	0.9 ft-lbf
产品重量	10.85 oz
管线式阀门的组合安装方式	带通孔
阀的安装方式	具有内 (阴) 螺纹
气动连接, 气口 1	1/4 NPT
气动连接, 气口 3	1/4 NPT
气动连接, 气口 5	1/4 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金