


# 气路板模块 CPE18-3/2-PRS-3/8-6-NPT

订货号: 550623

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                                      |
|---------------------|--|
| 网格尺寸                | 26 mm                                  |
| 安装位置                | 可选                                     |
| 最大阀位数量              | 6                                      |
| 压力区最大数量             | 2                                      |
| 破裂压力                | 5 MPa<br>725 psi                       |
| 爆破压力                | 50 bar                                 |
| 工作压力                | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                            |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 介质温度                | 23 °F...122 °F                         |
| 环境温度                | 23 °F...122 °F                         |
| 用于阀安装的最大紧固扭矩        | 1,5 ft-lbf                             |
| 产品重量                | 16512 oz                               |
| 管式阀气路板的安装类型         | 带通孔                                    |
| 阀的安装方式              | 通过内螺纹安装                                |
| 气接口, 气口 1           | 3/8 NPT                                |
| 气接口, 气口 3           | 3/8 NPT                                |
| 气接口, 气口 5           | 3/8 NPT                                |
| 材料说明                | RoHS 合规                                |
| 气路板材料               | 精制铝合金                                  |