


气路板模块

CPE18-3/2-PRS-3/8-9-NPT

产品代号: 550626

FESTO

用于CPE系列气阀



技术参数

特性	值
宽度尺寸	26 mm
装配位置	任意
阀位的最大数量	8
压力区的最大数目	2
爆破压力	5 MPa
爆裂压力	50 bar
爆破压力	725 psi
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	23 ... 122 °F
环境温度	23 ... 122 °F
最大紧固扭矩, 阀安装	1.5 ft-lbf
产品重量	28.98 oz
管线式阀门的组合安装方式	带通孔
阀的安装方式	具有内 (阴) 螺纹
气动连接, 气口 1	3/8 NPT
气动连接, 气口 3	3/8 NPT
气动连接, 气口 5	3/8 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金