

气接口 VABA-S6-1-X2

订货号: 550663

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 阀岛接口 | 44型, VTSA阀 |
| 诊断 | 阀欠压 |
| 最大阀位数量 | 16, 带双稳态阀 32, 带单稳态阀 |
| LED 显示屏 | 1 组诊断 阀上的通道状态 |
| 参数设置 | 每个通道的自动防故障装置 每个通道的力 每个通道的闲置模式 模块监控 |
| 熔断保护 (短路) | 为每个阀输出提供内部电子保险丝保护 |
| 工作电压范围 DC | 21.6 V...26.4 V |
| 内部功耗, 标称工作电压 | 典型值 15 mA (电子元件的电源) 类型 50 mA (阀的负载电源) |
| 每个通道的最大电源 | 0.2 A |
| 每个模块的最大总电流 | 4 A |
| 标称工作电压 DC | 24 V |
| 隔离通道 – 内部总线 | 是, 当阀使用附加电源时 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防护等级 | IP65 NEMA 4 |
| 环境温度 | -5 °C...50 °C |
| 产品重量 | 590 g |
| 电气控制 | 现场总线 |
| 电气接口 | 通过 CPX |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 盖子材料 | PA |
| 外壳材料 | 压铸铝 |