

马达电缆



NEBM-S1G15-E-15-LE6

产品代号: 550746

☆ 核心产品范围

适合于伺服马达EMMS-ST...

FESTO



技术参数

特性	值
电缆属性	适合于拖链
工作电压范围 DC	0 ... 72 V
防护等级	IP65
防护等级备注	装配以后的状态
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
环境温度	-30 ... 70 °C
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 70 mm
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口技术	Sub-D
电气接口 1, 针脚/线的数量	15
电气接口 1, 占用的针脚/导线	10
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	7
电气接口 2, 占用的针脚/导线	6
导线末端	导线末端配有金属箍
电缆结构	7x0,5 已屏蔽
电缆直径	8 mm
电缆长度	15 m
导体的额定截面	0.5 mm ²
电缆识别	不带标签支架
电缆外套颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
电缆护套的材料信息	TPE-U(PUR)