


轴向安装组件 EAMM-A-D32-57A

订货号: 550980

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|----------------------|
| 安装位置 | 可选 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度 | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95% |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 可传递的扭矩 | 6.5 Nm |
| 产品重量 | 270 g |
| 接口代码, 驱动器 | D32A D32B D32C |
| 接口代码, 电机输入 | 57A |
| 材料说明 | RoHS 合规 |