

# 插头 FBS-RJ45-PP-GS

订货号: 552000

FESTO



## 数据表

| 特性                    | 值  |
|-----------------------|--|
| 宽度                    | 30 mm  |
| 高度                    | 72 mm  |
| 长度                    | 22 mm  |
| 产品重量                  | 60 g   |
| 现场总线接口说明              | PROFINET   |
| 以太网电缆规格               | 类型 : CAT.5<br>单根导线直径 : 最大 1.6 mm<br>0.13 - 0.36 mm <sup>2</sup> , 7 芯<br>0.13 - 0.36 mm <sup>2</sup> , 1 芯 |
| 直接和间接接触的保护            | PELV   |
| 许用的电缆直径               | 5 mm...8 mm  |
| 防护等级                  | IP65<br>IP67<br>符合 IEC 60529 标准  |
| 环境温度                  | -40 °C...70 °C   |
| 储存温度                  | -40 °C...70 °C   |
| 油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B2-L   |
| 材料说明                  | RoHS 合规  |
| 耐腐蚀等级 CRC             | 1 - 低耐腐蚀能力   |
| 外壳材料                  | 压铸锌<br>镀镍  |
| 密封件材料                 | NBR  |
| 电触头材料                 | 铜合金<br>镀镍和镀金   |