


输出模块

CECX-D-14A-2

产品代号: 552097

FESTO



技术参数

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
工作电压	24 VDC +25% / -15%
系统总线的功耗	0.4 W
环境温度	5 ... 55 °C
储藏温度	-40 ... 70 °C
相对空气湿度	10 - 95 %
防护等级	IP20
安全等级	III
产品重量	135 g
抗振动能力测试	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震能力测试	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半个正弦)
电气连接技术, I/O	插座条, 格子 5.08 mm
数字输出, 编号	14
数字量输出, 开关逻辑	正向逻辑 (PNP)
数字输出, 触点	晶体管
数字输出, 输出电压	24 VDC
数字输出, 输出电流	50 %的同时性, 每组2 A
数字输出, 电绝缘	是, 通过光耦合器
数字输出, 成组时的电绝缘	是的, 分为2组
数字输出, 短路保护	是
数字输出, 状态显示	LED